




Micrometro a grande capacità centesimale, Intervallo di misurazione: 100-200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420770 100-200
GTIN	4045197203915
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Bloccaggio dello stelo a levetta. Grande tamburo graduato centesimale e frizione. Arco di misura in esecuzione leggera, verniciato a effetto martellato.

Descrizione tecnica

Campo di misura degli steli	25 mm
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Intervallo di misurazione	100 - 200 mm
Ø Stelo	8 mm
Ø Tamburo graduato	25 mm
Numero di aste di regolazione	4
Numero di punte di contatto	4
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	S3

Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 100-200 mm	020450 100-200
--	----------------

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 100 mm	421100 100
---	------------