

Hartig**Micrometro di precisione con campo dello stelo di 50 mm, Intervallo di misurazione: 100-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420900 100-150
GTIN	4250099609202
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto arco in ghisa sferoidale verniciato ad effetto martellato con protezione termica per le mani, dotato di frizione e dispositivo di serraggio. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Precisione migliore rispetto alla norma DIN 863.

Vantaggi:

50 mm di campo dello stelo, ideale per campi di misura maggiorati. Lettura diretta di 1/100mm sul tamburo di grandi dimensioni.

Fornitura:

Senza asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	24 mm
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	8 mm
Intervallo di misurazione	100 - 150 mm
Taratura	B1
Limite di errore	4 µm
Norma	Norma interna

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Campo di misura massima 200 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022000 200
Certificato DAkkS campo di misura massimo 200 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022010 200

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 100 mm	421100 100
---	------------