



DNMG 110404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250802 HBX020
GTIN	4045197822352
Classe articolo	22D

Descrizione

DNMG 110404 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HBX020
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Impiego principale	P

Rompitrucioli	PM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro