



Vite a testa rombica, Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L: 18X100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375335 18X100
GTIN	4020772087371
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Forgiate
- Cave a T fresate, filettatura rullata.
- Bonificate a classe di resistenza 10.9.

Uso:

Semplificano notevolmente l'allestimento successivo di un punto di serraggio su banchi macchina lunghi. Il tirante a vite viene inserito nella cava a T dall'alto.

Descrizione tecnica

Altezza k	10 mm
Lunghezza filetto b	65 mm
Valore nominale scanalatura a T	18 mm
Larghezza minore pietra a	17,7 mm
Larghezza pietra e	28 mm

Filettatura G	M16
Lunghezza L	100 mm
Modello	797
Rombo	sì
Tipo di prodotto	Vite per cave