

Garant**Squadra regolabile temprata inossidabile, grado di precisione 00, Lunghezze dei fianchi: 75X50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Classe articolo	41G

Descrizione

Esecuzione:

Massima precisione. Lato lungo con bordi a doppio smusso.
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.

Con battuta robusta.

Uso:

Per controlli con procedure a fascio di luce.

Descrizione tecnica

Ortogonalità	0,003 mm
Lunghezza fianco lungo	75 mm
Sezione lato lungo	18x3 mm
Sezione lato corto	16x12 mm
Lunghezza fianco corto	50 mm
Norma	DIN 875/00

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F1
Tipo di prodotto	Squadra di precisione

Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100