

Garant**Squadra regolabile temprata inossidabile, grado di precisione 00, Lunghezze dei fianchi: 150X100mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Classe articolo	41G

Descrizione

Esecuzione:

Massima precisione. Lato lungo con bordi a doppio smusso.
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.

Con battuta robusta.

Uso:

Per controlli con procedure a fascio di luce.

Descrizione tecnica

Lunghezza fianco lungo	150 mm
Sezione lato corto	22x12 mm
Sezione lato lungo	22x4 mm
Ortogonalità	0,004 mm
Lunghezza fianco corto	100 mm
Norma	DIN 875/00

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F1
Tipo di prodotto	Squadra di precisione

Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300
Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750