

Garant
Fresa per sgrossatura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 13,7mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	201308 13,7
GTIN	4045197863416
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Migliore rivestimento per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 201630 e 201522.

Descrizione tecnica

Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Lunghezza complessiva L	83 mm
Ø Posizione libera D ₁	13,5 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm
Forma del codolo	HB
Tolleranza Ø nominale	e8
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	38 mm
Ø Tagliente D _c	13,7 mm
Lunghezza taglienti L _c	26 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,07 mm

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,3 mm
Numero denti Z	2
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		

a umido max.	idoneo
a umido min.	idoneo
a secco	limitatamente adatto
Aria	idoneo