

**Micrometro per gole e scanalature, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421900 25-50
GTIN	4045197203960
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Con stelo fisso e contatti di misura ribassati. Stelo e incudine in acciaio temprato, elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Lunghezza contatti di misura	6,5 mm
Larghezza contatti di misura	0,75 mm
Ø Stelo	8 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Tipo di prodotto	Micrometro
------------------	------------

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
---	-----------