

**Micrometro per gole e scanalature, Intervallo di misurazione: 50-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Con stelo fisso e contatti di misura ribassati. Stelo e incudine in acciaio temprato, elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Passo vite angolare	0,5 mm
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Larghezza contatti di misura	0,75 mm
Ø Stelo	8 mm
Lunghezza contatti di misura	6,5 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Tipo di prodotto

Micrometro

ServiziCertificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione
Intervallo di misurazione massimo 100 mm

022050 100

Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione
Intervallo di misurazione massimo 100 mm

022040 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm

421100 50