

**Garant****Ganascia per serraggio autostaffante, Larghezza ganascce: 26DUOmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Classe articolo	310

**Descrizione****Uso:**

Possibilità di interassi variabili grazie a guide di serraggio incrociate.

**Per :**

Guida di serraggio n. articolo 360080.

**Nota:**

Per guide di serraggio a partire dalla revisione 3 (vedi figura)! La larghezza della nervatura delle guide di serraggio multiple non deve superare i 5 mm.

Forza di serraggio: 5 kN

Forza di serraggio: 10 kN

Forza di serraggio: 15 kN

Forza di serraggio: 20 kN

Coppia: 6 Nm

Coppia: 8 Nm

**Descrizione tecnica**

Coppia	6 Nm
Coppia	8 Nm
Coppia	10 Nm

Coppia	14 Nm
Forza di serraggio	5 kN
Forza di serraggio	10 kN
Forza di serraggio	15 kN
Forza di serraggio	20 kN
Larghezza ganasce	26 mm
Corsa massima	3 mm
Vite di serraggio SW	6 mm
Vite manico SW <sub>1</sub>	4 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite