



## Smerigliatrice doppia DS, 400 V, Modello: DS15/300



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Classe articolo	03S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il motore **molto silenzioso** assicura una lunga durata anche in **funzionamento continuo**.

#### Fornitura senza mole abrasive.

Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un'elevata sicurezza per l'utilizzatore.

#### Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	DS15/300
Peso	80 kg
Potenza assorbita	1100 W
Numero massimo giri	1450 min <sup>-1</sup>
Larghezza mola abrasiva T	40 mm
Ø Foro mola abrasiva H	76 mm
Ø Mola abrasiva D	300 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Rettificatrice doppia

**Accessori**

Protezione oculare per n. art. 077502 Modello DS2	077509 DS2
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596610 NK60
Tavolo portautensili sinistro Modello AT2	077519 AT2
Supporto macchina Adatto per macchina DS15	077513 DS15
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596610 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596610 EK60
Tavolo portautensile destro Modello AT2	077525 AT2