

Garant
Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202264 2
GTIN	4045197864376
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Codolo simile a **DIN 6535 HB**.

Risparmiate i costi di riaffilatura:

infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d'usura, piuttosto che riaffilarle. Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti L_c	4 mm
Ø Tagliente D_c	2 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Numero denti Z	3
Lunghezza complessiva L	45 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Codolo	HB con h6
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,011 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Forma del codolo	HB
Tolleranza Ø nominale	e8
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,01 mm

Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		

a secco	limitatamente adatto
Aria	idoneo