

 Mahr

Calibro a forcella con comparatore ad alta sensibilità, Intervallo di misurazione: 50-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	424900 50-100
GTIN	4059192017613
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Arco robusto in acciaio forgiato con isolamento termico. Incudine e controasta in acciaio inox temprato. Incudine retrattile montata su molle per l'inserimento del pezzo. Controasta regolabile mediante cremagliera zigrinata. Azzeramento mediante blocchetti di riscontro. Fermo regolabile per il centraggio del pezzo. **Forza di misura costante** grazie alla molla integrata. Utilizzabile con tutti i comparatori (non compresi nel prezzo) con gambo d'attacco da 8 mm. Si consigliano i comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674 Dim. 25/0,5 e 50/1. **Gli errori di tolleranza del pezzo sono leggibili in cifre sul visualizzatore.**

Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Per misurare particolari cilindrici come alberi, perni e codoli. Per la misura di lunghezze e spessori.

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità, **inclusa** custodia di legno.

Accessori speciali:

Aste di regolazione, comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674. Supporto in ghisa, supporto per comparatore ad alta sensibilità per la trasmissione diretta del movimento di misura, punte di contatto.

Descrizione tecnica

Pianparallelismo delle superfici di misura	2 µm
--	------

Ø Superficie di contatto	10 mm
Planarità delle superfici di misura	0,2 µm
Corsa del tastatore	2,5 mm
Forza di misura	7,5 N
Intervallo di misurazione	50 - 100 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L9
Tipo di prodotto	Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Servizi

Rapporto di taraturaCalibri a forcilla regolabili Modello RL	028730 RL
--	-----------