

**Garant****Guida di serraggio multipla 120, Lunghezza riga: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360110 300
GTIN	4045197555403
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.**
- **Guida base e ganasce con tempra superficiale.**
- **Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 40 kN, coppia massima di serraggio 50 Nm.**
- **Maschera di fissaggio per sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm) di serie, su lastre di serraggio / modulari o con staffe di serraggio.**
- **La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.**
- **Possibilità di interassi variabili tramite connettori a croce.**
- **Possibilità di serraggio tradizionale e di crimpaggio.**
- **Campo di serraggio prolungabile secondo le esigenze individuali.**
- **Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.**

**Uso:**

- **Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.**
- **Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente su banco macchina o torri di serraggio.**

**Accessori speciali:**

Per le varianti di ganasce, parallele magnetiche, fermapezzo vedi da n. art. 360112 a 360129. Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16, staffa di serraggio n. art. 360127.

**Descrizione tecnica**

Larghezza B	120 mm
Lunghezza riga	300 mm
Altezza H	60 mm
Lunghezza L	300 mm
Tipo di prodotto	Guida di serraggio

## Accessori

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16	360025 18M16
Set di staffe di serraggio 6 pezzi	360127
Ganascia base Modello F	360119 F
Ganascia fissa Larghezza ganasce 120 mm	360116 120
Inserto di presa Modello GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 60 Nm	656050 60
Ganascia riportata in alluminio Larghezza ganasce 120 mm	360122 120
Ganascia rivestita in HM Larghezza ganasce 120 mm	360124 120
Ganascia base Modello P	360119 P
Ganascia per serraggio autostaffante Larghezza ganasce 120 mm	360114 120
Ganascia per serraggio parallelo Larghezza ganasce 120 mm	360115 120
Inserto di presa Modello GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Ganascia lavorabile Materiale STAHL	360162 STAHL