


 Mahr

Calibro a forcella con comparatore ad alta sensibilità senza punte di contatto, Intervallo di misurazione: 0-30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore mobile e controasta con fori conici di precisione per l'alloggiamento di punte di contatto intercambiabili. L'impiego è universale, quindi, si può risolvere qualsiasi problema di misura.

Arco robusto in acciaio forgiato con isolamento termico. Incudine e controasta in acciaio inox temprato. Incudine retrattile montata su molle per l'inserimento del pezzo. Controasta regolabile mediante cremagliera zigrinata. Azzeramento mediante blocchetti di riscontro. Fermo regolabile per il centraggio del pezzo. **Forza di misura costante** grazie alla molla integrata. Utilizzabile con tutti i comparatori (non compresi nel prezzo) con gambo d'attacco da 8 mm. Si consigliano i comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674 Dim. 25/0,5 e Dim. 50/1 o n. art. 434670. **Gli errori di tolleranza del pezzo sono leggibili in cifre sull'indicatore.**

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità, **inclusa** custodia di legno.

Accessori speciali:

Aste di regolazione, comparatore ad alta sensibilità n. art. 434670 e 434674. Supporto in ghisa, supporto per comparatore ad alta sensibilità per la trasmissione diretta del movimento di misura, punte di contatto.

Taratura: M5

Corsa del tastatore: 2 mm

Forza di misura: 7,5 N

Descrizione tecnica

Forza di misura	7,5 N
Intervallo di misurazione	0 - 30 mm
Corsa del tastatore	2 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L9
Tipo di prodotto	Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a forcilla regolabili	018530
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Rapporto di taratura Calibri a forcilla regolabili Modello RL	028730 RL