

Garant**DN.G 150604, Tipo: HU7305**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HU7305
GTIN	4045197828590
Classe articolo	21G

Descrizione

DN.G 150604 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucoli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HU7305
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,1 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm

Rompitrucioli	AM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura