



Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376500 2
GTIN	4020772007751
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva	139,5 mm
Forza di tenuta P1	800 N

Lunghezza complessiva	78 mm
Distanza fori f	23-31 mm
Distanza fori e	20 mm
Ø Foro d	5,5 mm
Vite di pressione	M6×35 mm
Forza di tenuta P2	1200 N
Modello	6800J
Altezza di serraggio H	23 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva