


**Set di utensili di serraggio, Misura nominale cave a T / Filettatura: 12/M12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375405 12/M12
GTIN	4020772083595
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Con diversi elementi di fissaggio necessari per il serraggio rapido di utensili, dispositivi o pezzi su piani con cave a T. Tutti i componenti sono in acciaio da bonifica e possono essere acquistati anche singolarmente.

Fornitura:

Chiavi combinate, pasta aggrappante, cassetta di legno

Fornitura:

viti per cave a T n. art. 375300 DIN 787: 4 pz. / 80 mm;

4 pz. / 125 mm;

2 pz. / 50 mm

Tiranti filettati n. art. 375380, DIN 6379: 4 pz. / 100 mm

Staffe di serraggio n. art. 372000 DIN 6314 Z: 4 pz. / 14x100

Dadi alti n. art. 375385 DIN 6330 B: 6 pezzi

Manicotti di giunzione per tiranti n. art. 375395: 4 pz.

Appoggi universali n. art. 372200: 4 pz. Dim. 2;

4 pz. Dim. 3

Sede di nodo sferico Forma G n. art. 375360 DIN 6319 G: 6 pezzi

Ganasce ribassate n. art. 375110: 4 pz. Dim. 12

Supporto molleggiato per staffe di serraggio n. art. 370850: 4 pz. Dim. 12

Pulitore per cave a T n. art. 375512

Descrizione tecnica

Valore nominale scanalatura a T	12 mm
Altezza di serraggio Serraggio quadruplo	2 - 160 mm
Altezza cassetta di legno	50 mm
Larghezza cassetta di legno	330 mm
Altezza di serraggio Serraggio doppio	2 - 270 mm
Filettatura	M12
Lunghezza Cassetta di legno	460 mm
Modello	6530
Tipo di prodotto	Elemento di serraggio