



## Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 12,5-16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 12,5-16
GTIN	5051102212209
Classe articolo	46B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Micrometri XT per interni** a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro. „Micro“, esecuzione con risoluzione migliorata di 2 µm.

#### Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

#### Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

#### Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	12,5 - 16 mm
---------------------------	--------------

Profondità di misura con prolunga	162 mm
Profondità di misura standard	62 mm
Dimensione a	0,5 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,002 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm	484030 15
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/100	428510 3/100
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm	484030 12
	484030 13

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 13 mm

Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 12,5-16 mm

428745 12,5-16

Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 12,5-16 mm

428746 12,5-16