


**CNMG 120408, Tipo: PV720**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PQ
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 520 m/min
Tipo	PV720
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,05 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura