


**DNMG 150612, Tipo: PV720**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	PG
Tipo	PV720
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 490 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura