

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 125-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	427800 125-150
GTIN	2050001053657
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione. Stelo interamente temprato e rettificato. **Superfici di contatto temprate e lappate.** Elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. Dal campo di misura 100 – 125 mm viene fornito con isolamento termico e dispositivo di fissaggio.

Fornitura:

Micrometro.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	8 mm
Ø Tamburo graduato	20 mm
Intervallo di misurazione	125 - 150 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	6 µm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Taratura	B10
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni Campo di misura massima 200 mm	022450 200
Rapporto di taraturaMicrometro Campo di misura massima 200 mm	022440 200