

**VNMG 160408, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 520 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	PV720
Rompitrucioli	PQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura