

**Garant****Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 7,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	202290 7,5
GTIN	4045197865878
Classe articolo	11X

**Descrizione****Esecuzione:**Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

**Descrizione tecnica**

Codolo	DIN 6535 HA con h6
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	7,5 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> incl. posizione libera	27 mm
Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	7,3 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	19 mm
Numero denti Z	3
Tolleranza Ø nominale	e8
Lunghezza complessiva L	63 mm

Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5xD per contornatura
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		

a secco	limitatamente adatto
<del>Aria</del>	<del>idoneo</del>
<b>Servizi</b>	
Rettifica codoli Modello HB	129100 HB