

**WNMG 080404, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 490 m/min
Tipo	PV720
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	HQ
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura