

**WNMG 080408, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	HQ
Avanzamento f	0,07 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 490 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	PV720
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura