



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 16-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 16-20
GTIN	5051102212230
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro. „Micro“, esecuzione con risoluzione migliorata di 2 µm.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Profondità di misura con prolunga	166 mm
-----------------------------------	--------

Intervallo di misurazione	16 - 20 mm
Dimensione a	0,5 mm
Profondità di misura standard	66 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,002 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 16-20 mm	428605 16-20
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/100	428510 3/100
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 19 mm	484030 19
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 17 mm	484030 17
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm	484030 20

Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione
16-20 mm

428745 16-20

Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione
16-20 mm

428746 16-20