

**Fresa rotativa Z3 – media con rompitruciolo, HSS, Modello: NS1230****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Classe articolo	52D

Descrizione**Esecuzione:**

Forme speciali: E, NS, K.

Ø codolo 6 mm. **Forma speciale NS angolata con dentatura frontale (WKNS).**

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Numero di giri ridotto per frese rotative con una lunghezza complessiva di 120 mm: massimo 11.000 min^{#1}

Descrizione tecnica

Ø Testa	12 mm
Descrizione della forma	Angolo con dentatura frontale
Angolo	8 grado
Forma	NS1230
Lunghezza complessiva	70 mm
Ø Gambo	6 mm
Sigla della dentatura	Z3
Tipo di dentatura	con rompitruciolo
Grado di finezza della dentatura	medio

Lunghezza della testina	30 mm
Serie	Dentatura Z3
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Fresa rotativa