



**CCMT 120408, Tipo: PV720**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Tipo	PV720
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 270 m/min
Rompitrucioli	GK
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura