

**DC. T 070204, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 270 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tipo	PV720
Rompitrucoli	HQ
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura