


DC. T 11T302, Tipo: PV720

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	HQ
Tipo	PV720
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura