

**DCMT 11T302, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	GK
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	PV720
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 270 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura