

**Garant**
**Maschio a macchina per HELICOIL HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133550 EG-M3
GTIN	4045197862020
Classe articolo	11H

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Maschio a filettare a norma **DIN 40435** (simile a DIN 371 / DIN 376).

Durata eccezionale grazie al substrato di alta qualità e al rivestimento TiCN. Per l'utilizzo in vasti campi di applicazione su diversi tipi di materiale.

**Uso:**

Per la produzione della sede filettata EG in base alla filettatura metrica ISO **DIN 8140** per **HELICOIL STI** (Screw Threat Insert).

**Nota:**

**Attenersi al Ø del preforo** (vedi tabella)!

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Classe di tolleranza: 6H mod.

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 63 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Quadro del codolo □: 3,4 mm

Ø preforo: 3,15 mm

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	0,5 mm
Quadro del codolo □	3,4 mm
Ø codolo D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø preforo	3,15 mm
Ø Filettatura	3 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Classe di tolleranza	6H mod.
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 40435
Lunghezza complessiva L	63 mm
Materiale da taglio	HSS E PM
Profondità filettatura	9 mm
Misura del filetto	M3
Rivestimento	TiCN
Tipo di filettatura	EG-M
Angolo di filetto	60 grado
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare