

**Garant**
**Maschio a macchina per HELICOIL HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M4**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133550 EG-M4
GTIN	4045197862037
Classe articolo	11H

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Maschio a filettare a norma **DIN 40435** (simile a DIN 371 / DIN 376).

Durata eccezionale grazie al substrato di alta qualità e al rivestimento TiCN. Per l'utilizzo in vasti campi di applicazione su diversi tipi di materiale.

**Uso:**

Per la produzione della sede filettata EG in base alla filettatura metrica ISO **DIN 8140** per **HELICOIL STI** (Screw Threat Insert).

**Nota:**

**Attenersi al Ø del preforo** (vedi tabella)!

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Classe di tolleranza: 6H mod.

Passo della filettatura: 0,7 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D<sub>c</sub>: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø preforo: 4,2 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 40435
Lunghezza complessiva L	70 mm
Passo della filettatura	0,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	4 mm
Ø preforo	4,2 mm
Classe di tolleranza	6H mod.
Ø codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Profondità filettatura	12 mm
Misura del filetto	M4
Rivestimento	TiCN
Tipo di filettatura	EG-M
Angolo di filetto	60 grado
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare