

Garant**Maschio a macchina per HELICOIL HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133550 EG-M16
GTIN	4045197862099
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

Maschio a filettare a norma **DIN 40435** (simile a DIN 371 / DIN 376).

Durata eccezionale grazie al substrato di alta qualità e al rivestimento TiCN. Per l'utilizzo in vasti campi di applicazione su diversi tipi di materiale.

Uso:

Per la produzione della sede filettata EG in base alla filettatura metrica ISO **DIN 8140** per **HELICOIL STI** (Screw Threat Insert).

Nota:

Attenersi al Ø del preforo (vedi tabella)!

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Classe di tolleranza: 6H mod.

Passo della filettatura: 2 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Ø codolo D_s: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø preforo: 16,5 mm

Descrizione tecnica

Ø codolo D _s	14 mm
Ø Filettatura	16 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø preforo	16,5 mm
Numero taglienti Z	4

Materiale da taglio	HSS E PM
Quadro del codolo □	11 mm
Norma	DIN 40435
Classe di tolleranza	6H mod.
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	2 mm
Profondità filettatura	48 mm
Misura del filetto	M16
Rivestimento	TiCN
Tipo di filettatura	EG-M
Angolo di filetto	60 grado
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare