



Set di micrometri per interni XT, Intervallo di misurazione: 100-150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428500, anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n° articolo 484030, prolunga n° articolo 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	100 - 150 mm
Ø Anello di riscontro	125 mm
Numero di micrometri	2

Numero anelli di riscontro	1
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 100-150 mm	020550 100-150
--	----------------

Accessori

Micrometro per interni XT Intervallo di misurazione 100-125 mm	428500 100-125
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 130 mm	484030 130
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Micrometro per interni XT Intervallo di misurazione 125-150 mm	428500 125-150
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 100-125 mm	428605 100-125
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 110 mm	484030 110