



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 35-50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	35 - 50 mm
Profondità di misura standard	80 mm

Profondità di misura con prolunga	230 mm
Dimensione a	0,5 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm	484030 35
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 44 mm	484030 44
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 36 mm	484030 36
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 42 mm	484030 42
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 35-50 mm	428605 35-50

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	428510 4/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 46 mm	484030 46
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 38 mm	484030 38
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 35-50 mm	428745 35-50
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 35-50 mm	428746 35-50