



Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede verticale, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376510 1
GTIN	4020772007805
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Con piede verticale per il fissaggio su traverse e per strutture saldate.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta P2	1100 N
Lunghezza complessiva	61 mm

Ø Foro d	4,5 mm
Altezza complessiva	109 mm
Distanza fori e	16 mm
Vite di pressione	M5x30 mm
Forza di tenuta P1	600 N
Modello	6802J
Altezza di serraggio H	23,5 - 25 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva