



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 80-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Profondità di misura standard	100 mm
Profondità di misura con prolunga	250 mm

Intervallo di misurazione	80 - 100 mm
Dimensione a	0,5 mm
Limite di errore	0,005 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100 mm	022500 100

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm	484030 95
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 100 mm	484030 100
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 85 mm	484030 85
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm	484030 90
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 80-100 mm	428605 80-100
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150

Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione
80-100 mm

428745 80-100

Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione
80-100 mm

428746 80-100