



Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede verticale, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376510 3
GTIN	4020772007829
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Con piede verticale per il fissaggio su traverse e per strutture saldate.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	112 mm
Ø Foro d	7,5 mm

Altezza complessiva	200 mm
Distanza fori e	20 mm
Vite di pressione	M8×45 mm
Forza di tenuta P1	1200 N
Forza di tenuta P2	2500 N
Modello	6802J
Altezza di serraggio H	41 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva