



## Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede verticale, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376510 4
GTIN	4020772007843
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con piede verticale per il fissaggio su traverse e per strutture saldate.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

### Descrizione tecnica

Forza di tenuta P2	3000 N
Lunghezza complessiva	141 mm

Forza di tenuta P1	1700 N
Altezza complessiva	244 mm
Vite di pressione	M8×65 mm
Distanza fori e	32 mm
Ø Foro d	8,6 mm
Modello	6802J
Altezza di serraggio H	55,5 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva