



## Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede verticale, Modello: 5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376510 5
GTIN	4020772007850
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con piede verticale per il fissaggio su traverse e per strutture saldate.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

### Descrizione tecnica

Forza di tenuta P2	5000 N
Forza di tenuta P1	3000 N

Ø Foro d	8,5 mm
Distanza fori e	45 mm
Altezza complessiva	301 mm
Vite di pressione	M12×80 mm
Lunghezza complessiva	195 mm
Modello	6802J
Altezza di serraggio H	66 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva