



Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede angolare per il montaggio laterale, Modello: 3



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 376520 3 |
| GTIN | 4020772007904 |
| Classe articolo | 35A |

Descrizione

Esecuzione:

Con piede angolare per il montaggio laterale.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|--------|
| Altezza complessiva | 223 mm |
| Forza di tenuta P1 | 1400 N |

| | |
|------------------------|---|
| Lunghezza complessiva | 111 mm |
| Distanza fori f | 28,5 mm |
| Distanza fori e | 24 mm |
| Ø Foro d | 6,5 mm |
| Vite di pressione | M8x45 mm |
| Forza di tenuta P2 | 2500 N |
| Modello | 6803J |
| Altezza di serraggio H | 40 mm |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |