


**HOLEX****Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione con piano, Modello: 0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	376715 0
GTIN	4045197226778
Classe articolo	32S

**Descrizione****Esecuzione:**

Con **trasmissione a ginocchiera**. L'autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.

**Uso:**

Per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali, per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

**Nota:**

- **Dim. 0 e 3 disponibili anche in acciaio inossidabile.**

**Descrizione tecnica**

Ø Foro d	4,4 mm
Corsa di serraggio	16 mm
Vite di pressione	M4x20 mm
Larghezza piede angolare K	27 mm
Distanza fori f	15,9 mm
Distanza fori e	15,9 mm

Forza di tenuta P (pressione e trazione)	450 N
Altezza serraggio h fino al centro vite	12,7 mm
Altezza complessiva H	38 mm
Lunghezza complessiva L	140,5 mm
Modello	376715 0
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione