



Dispositivi di fissaggio con bloccaggio di sicurezza, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376650 3
GTIN	4020772008819
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Con viti di pressione bonificata e zincata.**
- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per viti di pressione.**

Uso:

Grazie al bloccaggio di sicurezza brevettato, sono particolarmente adatti, sia chiusi sia aperti, per gli impieghi soggetti a vibrazioni e sottotesta.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta P1	1800 N
Distanza fori f	22-31,8 mm
Distanza fori e	25,7 mm
Altezza complessiva	48,5 mm
Forza di tenuta P2	2500 N

Vite di pressione	M8×45 mm
Lunghezza complessiva	206 mm
Ø Foro d	6,5 mm
Modello	6830SJ
Altezza di serraggio H	32 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio