



## Dispositivi di fissaggio rapido orizzontale, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376800 2
GTIN	4020772017095
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Completi di supporto d'aggancio.

- **Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.**
- **L'autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.**
- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Impugnatura in plastica resistente agli oli.**
- **Tenditori zincati.**
- **Tirante regolabile tramite filetto.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Tirante filettato bonificato.**

#### Uso:

Per la chiusura di contenitori.

#### Nota:

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

### Descrizione tecnica

Distanza fori e	13 mm
-----------------	-------

Distanza fori f	19,5 - 23,5 mm
Corsa di regolazione del tirante c	38 - 72 mm
Forza di tenuta P (trazione)	1600 N
Ø Foro d	5,2 mm
Altezza di serraggio h	12 mm
Altezza complessiva H	47 mm
Lunghezza complessiva L	125 - 159 mm
Modello	6848HJ
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio rapido