



Dispositivi di fissaggio rapido orizzontale, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376800 3
GTIN	4020772008604
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Completi di supporto d'aggancio.

- **Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.**
- **L'autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.**
- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Impugnatura in plastica resistente agli oli.**
- **Tenditori zincati.**
- **Tirante regolabile tramite filetto.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Tirante filettato bonificato.**

Uso:

Per la chiusura di contenitori.

Nota:

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

Descrizione tecnica

Corsa di regolazione del tirante c	48,5 - 96 mm
------------------------------------	--------------

Ø Foro d	6,5 mm
Distanza fori f	24,5 - 32 mm
Distanza fori e	19 mm
Forza di tenuta P (trazione)	3200 N
Altezza di serraggio h	19 mm
Altezza complessiva H	70 mm
Lunghezza complessiva L	169 - 216 mm
Modello	6848HJ
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio rapido