



## Dispositivi di fissaggio rapido con gancio di serraggio, Modello: 5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376740 5
GTIN	4020772094560
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.**
- **L'autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.**
- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Impugnatura in plastica resistente agli oli.**
- **Tenditori zincati.**
- **Tirante regolabile tramite filetto.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Tirante filettato bonificato.**

#### Uso:

Per la chiusura di contenitori.

### Descrizione tecnica

Distanza fori e	29 mm
Ø Foro d	11,2 mm
Spessore a	10,75 mm
Distanza fori f	55,5 - 63 mm
Forza di tenuta P (trazione)	5000 N
Corsa di regolazione del tirante c	58 - 73 mm
Raggio R	8 mm

Altezza di serraggio h	49 mm
Altezza complessiva H	69 mm
Lunghezza complessiva L	260,5 mm
Modello	6847
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio rapido