

**Fresa rotativa Z3 – media, con rompitruciolo, HSS, Modello: L1630****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540800 L1630
GTIN	4045197156235
Classe articolo	52D

**Descrizione****Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Frese rotative in acciaio superrapido HSS per impieghi a maggior rischio di vibrazione. **Forma conica tonda** (KEL).

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Descrizione tecnica**

Descrizione della forma	Conica tonda
Lunghezza complessiva	70 mm
Ø Testa	16 mm
Forma	L1630
Ø Gambo	6 mm
Sigla della dentatura	Z3
Tipo di dentatura	con rompitruciolo
Grado di finezza della dentatura	medio
Lunghezza della testina	30 mm
Serie	Dentatura Z3
Materiale da taglio	HSS

Tipo di prodotto

Fresa rotativa