



Morse di precisione NC Centro Gripp, Modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361180 125
GTIN	4250364402125
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Guida temprata a induzione, parte superiore/inferiore rettificata.

Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Caratteristica: madrevite incapsulata, blocchetto di protezione trucioli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia.

Funzione:

- **Mandrino con trasmissione di forza integrata.**
- **Serraggio con chiave dinamometrica regolabile (18 – max. 70 Nm).**
- **Centro di serraggio regolabile.**
- **Ripetibilità $\pm 1/100$ mm con pezzo angolare.**

Uso:

Con ganasce diverse è possibile sia il serraggio tradizionale, con superfici lisce sia il serraggio e crimpaggio.

Fornitura:

Chiave maschio Dim. 8, chiave maschio Dim. 6, bussola esagonale 1/2 pollici, apertura 20, 6 viti, 2 chiavi poligonali apertura 20.

Accessori speciali:

- **Inseriti di presa n. art. 361238 – 361250 e n. art. 361160.**
- **Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120.**
- **Supporto n. art. 361230 Dim. 125.**
- **Ganasce a gradino n. art. 361215.**
- **Ganascia oscillante n. art. 361207 Dim. 125.**
- **Ganascia per Uni-Grippset, mobile e oscillante, n. art. 361209 Dim. 125.**

- **Ganascia n. art. 361222 Dim. 125 e n. art. 361227 Dim. 125.**
- **Set universale Gripp n. art. 361345 Dim. 125.**
- **Ganasce per serraggio autostaffante n. art. 361229 Dim. 125.**
- **Ganascia prismatica n. art. 361185 Dim. 125.**
- **Ganascia lavorabile n. art. 361186 Dim. 125.**
- **Ganascia di presa n. art. 361218.**
- **Ganasce senza profilo n. art. 361223 Dim. 125.**
- **Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 e 25M10/138.**

Descrizione tecnica

Codice a colori per accessori adatti	Centro Gripp
Peso	19,5 kg
Corsa v	46 mm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
Scanalatura longitudinale H8	30 mm
Scanalatura trasversale n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Larghezza ganasce A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Coppia	70 Nm
Altezza corpo base c	100 mm
i	130 mm
i	129 mm
L	329 mm
Modello	125
Ø t	13 mm
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Serie	Centro Gripp
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Inserto di presa in metallo duro, altezza 7,1 – 8,6 mm Modello	361242
Ganascia 20 mm, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361227 125
Fermapezzo tridimensionale Modello 125	360435 125
Supporto Per modello 125	361230 125
Ganascia 64 mm, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361222 125
Ganascia, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 64	361218 64
Ganascia, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361218 125
Presa prismatica Per modello 125	361350 125
Coppia di parallele senza profilo Click System Per modello 125	361223 125
Ganascia a gradino rivestita, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361215 125
Ganascia lavorabile per Centro Gripp Per modello 125	361186 125
Set universale Gripp (valigetta con 4 unità) Per modello 125	361345 125
Ganascia universale con molla, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361229 125
Ganascia per inserti di presa, per T-Rex / Centro Gripposcillante Per modello 125	361207 125
Ganascia prismatica Centro Gripp Per modello 125	361185 125
Fermapezzo tridimensionale Modello 300	360430 300
Fermapezzo	360555
Ganascia per Uni-Gripset, per T-Rex / Centro- Gripposcillante Per modello 125	361209 125
Inserto di presa con 2 punte, altezza 5,2 – 6,7 mm Modello	361240